

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: NO.1-64****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130040 NO.1-64
GTIN	4062406043216
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	1,5 mm
Sriegio žingsnis	0,397 mm
Koto kvadratas □	2,1 mm
Bendras ilgis L	45 mm
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	2
Vijų skaičius colyje	64
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Sriegio gylis	4,635 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø D _s	2,8 mm
Sriegio Ø	1,854 mm
Sriegio tipas	UNC

Sriegio dydis	1-64 UNC
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius