

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 2-4,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130040 2-4,5
GTIN	4062406045432
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Sriegio Ø: 50,8 mm

Bendras ilgis L: 250 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Koto kvadratas □: 32 mm

Kiaurymės Ø: 45,03 mm

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	45,03 mm
Sriegio gylis	127 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Koto kvadratas □	32 mm
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio Ø	50,8 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Norma	DIN 376
Sriegio žingsnis	5,644 mm
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	2-4,5 UNC
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius