

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 7/16-24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130040 7/16-24
GTIN	4062406043766
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 24

Sriegio Ø: 11,112 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 9 mm

Koto kvadratas □: 7 mm

Kiaurymės Ø: 10,1 mm

Techninis aprašymas

Sriegio gylis	27,78 mm
Norma	DIN 376
Vijų skaičius colyje	24
Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	1,058 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Kiaurymės Ø	10,1 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto kvadratas □	7 mm
Koto Ø D _s	9 mm
Sriegio Ø	11,112 mm
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	7/16-24 UNS
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius