

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 3/4-27****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130040 3/4-27
GTIN	4062406044091
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	14 mm
Sriegio Ø	19,05 mm
Koto kvadratas □	11 mm
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	4
Bendras ilgis L	125 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Vijų skaičius colyje	27
Sriegio gylis	47,63 mm
Norma	DIN 376
Kiaurymės Ø	18,2 mm
Sriegio žingsnis	0,941 mm
Sriegio tipas	UNS

Sriegio dydis	3/4-27 UNS
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius