

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: NO.5-40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130040 NO.5-40
GTIN	4062406043292
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 40

Sriegio Ø: 3,175 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Koto kvadratas □: 2,7 mm

Kiaurymės Ø: 2,59 mm

**Techninis aprašymas**

Vijų skaičius colyje	40
Bendras ilgis L	56 mm
Kiaurymės Ø	2,59 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Koto kvadratas □	2,7 mm
Sriegio Ø	3,175 mm
Sriegio gylis	7,9 mm
Sriegio žingsnis	0,635 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	5-40 UNC
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius