

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 1.1/4-18****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130041 1.1/4-18
GTIN	4062406046859
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNEF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 31,75 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D_s: 25 mm

Koto kvadratas □: 20 mm

Kiaurymės Ø: 30,55 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,411 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Ašmenys	HSS E
Vijų skaičius colyje	18
Drožlių griovelių skaičius	4
Norma	DIN 376
Pjovimo briaunų skaičius Z	4

Koto $\varnothing D_s$	25 mm
Kiaurymės \varnothing	30,55 mm
Sriegio \varnothing	31,75 mm
Sriegio gylis	79,38 mm
Koto kvadratas \square	20 mm
Sriegio tipas	UNEF-LH
Sriegio dydis	1.1/4-18 UNEF LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$ kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius