

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,  
Tipas: 1.7/8-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130041 1.7/8-20
GTIN	4062406047498
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 47,625 mm

Bendras ilgis L: 250 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Koto kvadratas □: 29 mm

Kiaurymės Ø: 46,42 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio gylis	119 mm
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	29 mm
Norma	DIN 376
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Bendras ilgis L	250 mm

Kiaurymės Ø	46,42 mm
Sriegio Ø	47,625 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Vijų skaičius colyje	20
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	1.7/8-20 UN LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius