

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 1.3/4-10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130041 1.3/4-10
GTIN	4062406047429
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 10

Sriegio Ø: 44,45 mm

Bendras ilgis L: 220 mm

Koto Ø D_s: 36 mm

Koto kvadratas □: 29 mm

Kiaurymės Ø: 42 mm

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	36 mm
Norma	DIN 376
Kiaurymės Ø	42 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio gylis	111,1 mm
Ašmenys	HSS E

Sriegio Ø	44,45 mm
Vijų skaičius colyje	10
Sriegio žingsnis	2,54 mm
Koto kvadratas □	29 mm
Bendras ilgis L	220 mm
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	1.3/4-10 UNS LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius