

Garant

**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 2-4,5**


Užsakymo data

Užsakymo numeris	130041 2-4,5
GTIN	4062406047672
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	32 mm
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	4
Bendras ilgis L	250 mm
Sriegio Ø	50,8 mm
Norma	DIN 376
Sriegio gylis	127 mm
Kiaurymės Ø	45,03 mm
Koto Ø D _s	40 mm
Sriegio žingsnis	5,644 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio tipas	UNC-LH
Sriegio dydis	2-4,5 UNC LH

Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius