

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 15/16-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130041 15/16-16
GTIN	4062406046545
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 23,812 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 22,3 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	22,3 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Norma	DIN 376
Bendras ilgis L	160 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Vijų skaičius colyje	16
Sriegio Ø	23,812 mm

Sriegio gylis	59,53 mm
Koto $\varnothing D_s$	18 mm
Koto kvadratas \square	14,5 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	1,588 mm
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	15/16-16 UN LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius