

Garant

Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos, Tipas: 1/4-56



Užsakymo data

Užsakymo numeris	130041 1/4-56
GTIN	4062406045722
Produktų klasė	10N

Aprašymas

Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 56

Sriegio Ø: 6,35 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 7 mm

Koto kvadratas □: 5,5 mm

Kiaurymės Ø: 5,95 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	0,454 mm
Vijų skaičius colyje	56
Koto Ø D _s	7 mm
Koto kvadratas □	5,5 mm
Norma	DIN 371
Sriegio Ø	6,35 mm
Ašmenys	HSS E

Drožlių griovelio skaičius	3
Kiaurymės Ø	5,95 mm
Sriegio gylis	15,9 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	1/4-56 UNS LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius