

Garant
**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 1.5/8-14**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130041 1.5/8-14
GTIN	4062406047283
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 14

Sriegio Ø: 41,275 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D_s: 32 mm

Koto kvadratas □: 24 mm

Kiaurymės Ø: 39,5 mm

Techninis aprašymas

Norma	DIN 376
Sriegio žingsnis	1,814 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Bendras ilgis L	200 mm
Koto kvadratas □	24 mm
Koto Ø D _s	32 mm
Sriegio gylis	103,19 mm

Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės Ø	39,5 mm
Sriegio Ø	41,275 mm
Vijų skaičius colyje	14
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	1.5/8-14 UNS LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius