

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,  
Tipas: 3/4-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130041 3/4-12
GTIN	4062406046392
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Norma	DIN 376
Koto kvadratas □	11 mm
Sriegio gylis	47,63 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Vijų skaičius colyje	12
Drožlių griovelėlių skaičius	4
Ašmenys	HSS E
Sriegio Ø	19,05 mm
Kiaurymės Ø	17 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Sriegio žingsnis	2,117 mm
Sriegio tipas	UN-LH

Sriegio dydis	3/4-12 UN LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius