

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,  
Tipas: 1-20****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 130041 1-20   |
| GTIN             | 4062406046583 |
| Produktų klasė   | 10N           |

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNEF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 25,4 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Koto kvadratas □: 16 mm

Kiaurymės Ø: 24,3 mm

**Techninis aprašymas**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Sriegio žingsnis           | 1,27 mm |
| Norma                      | DIN 376 |
| Koto kvadratas □           | 16 mm   |
| Koto Ø D <sub>s</sub>      | 20 mm   |
| Sriegio Ø                  | 25,4 mm |
| Kiaurymės Ø                | 24,3 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4       |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Vijų skaičius colyje         | 20  |
| Sriegio gylis                | 63,5 mm                                   |
| Ašmenys                      | HSS E                                     |
| Bendras ilgis L              | 160 mm                                    |
| Drožlių griovelio skaičius   | 4   |
| Sriegio tipas                | UNEF-LH                                   |
| Sriegio dydis                | 1-20 UNEF LH                              |
| Danga                        | be dangos                                 |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                              |
| Sriegio norma                | ASME B1.1                                 |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,10                                  |
| Tolerancijos klasė           | 3B  |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,20                                  |
| Tolerancijos klasė           | 2B  |
| Tolerancijos klasė           | 1B  |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,05                                  |
| Kreipiančiosios dalies forma | C   |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                   |
| Vidinis aušinimas            | ne  |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2xD kai kiaurymė aklinoji             |
| Pjovimo kryptis              | kairinė                                   |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | be  |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                               |