

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,  
Tipas: 11/16-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130041 11/16-20
GTIN	4062406046309
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 17,462 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Koto kvadratas □: 11 mm

Kiaurymės Ø: 16,25 mm

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	125 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	43,7 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Kiaurymės Ø	16,25 mm
Koto kvadratas □	11 mm

Sriegio žingsnis	1,27 mm
Norma	DIN 376
Vijų skaičius colyje	20
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio Ø	17,462 mm
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	11/16-20 UN LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius