

Garant
**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 11/16-24**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130041 11/16-24
GTIN	4062406046293
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNEF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 24

Sriegio Ø: 17,462 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D_s: 14 mm

Koto kvadratas □: 11 mm

Kiaurymės Ø: 16,6 mm

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	11 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės Ø	16,6 mm
Sriegio žingsnis	1,058 mm
Sriegio gylis	43,7 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Vijų skaičius colyje	24

Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	125 mm
Sriegio Ø	17,462 mm
Norma	DIN 376
Koto Ø D _s	14 mm
Sriegio tipas	UNEF-LH
Sriegio dydis	11/16-24 UNEF LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius