

Garant
**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 1.7/8-12**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130041 1.7/8-12
GTIN	4062406047535
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 47,625 mm

Bendras ilgis L: 250 mm

Koto Ø D_s: 36 mm

Koto kvadratas □: 29 mm

Kiaurymės Ø: 45,6 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	47,625 mm
Kiaurymės Ø	45,6 mm
Koto Ø D _s	36 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Vijų skaičius colyje	12
Sriegio žingsnis	2,117 mm
Bendras ilgis L	250 mm

Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 376
Koto kvadratas □	29 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio gylis	119 mm
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	1.7/8-12 UN LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius