

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,  
Tipas: 2-12****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 130041 2-12   |
| GTIN             | 4062406047641 |
| Produktų klasė   | 10N           |

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Sriegio gylis              | 127 mm   |
| Norma                      | DIN 376  |
| Vijų skaičius colyje       | 12       |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4        |
| Drožlių griovelių skaičius | 4        |
| Koto kvadratas □           | 32 mm    |
| Kiaurymės Ø                | 48,8 mm  |
| Sriegio Ø                  | 50,8 mm  |
| Bendras ilgis L            | 250 mm   |
| Koto Ø D <sub>s</sub>      | 40 mm    |
| Sriegio žingsnis           | 2,117 mm |
| Ašmenys                    | HSS E    |
| Sriegio tipas              | UN-LH    |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Sriegio dydis                | 2-12 UN LH                                   |
| Danga                        | be dangos                                    |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                                 |
| Sriegio norma                | ASME B1.1                                    |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,10                                     |
| Tolerancijos klasė           | 3B   |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,20                                     |
| Tolerancijos klasė           | 2B   |
| Tolerancijos klasė           | 1B   |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,05                                     |
| Kreipiančiosios dalies forma | C  |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                      |
| Vidinis aušinimas            | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2xD kai kiaurymė aklinoji                |
| Pjovimo kryptis              | kairinė                                      |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | be   |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                  |