

Garant
**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 1/4-28**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130041 1/4-28
GTIN	4062406045777
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 28

Sriegio Ø: 6,35 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 7 mm

Koto kvadratas □: 5,5 mm

Kiaurymės Ø: 5,5 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	28
Ašmenys	HSS E
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	0,907 mm
Kiaurymės Ø	5,5 mm
Sriegio Ø	6,35 mm
Norma	DIN 371

Koto $\varnothing D_s$	7 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto kvadratas \square	5,5 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Sriegio gylis	15,9 mm
Sriegio tipas	UNF-LH
Sriegio dydis	1/4-28 UNF LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$ kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius