

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,  
Tipas: 7/16-27****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130041 7/16-27
GTIN	4062406045999
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

Vijų skaičius colyje	27
Ašmenys	HSS E
Sriegio Ø	11,112 mm
Kiaurymės Ø	10,2 mm
Norma	DIN 376
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis L	110 mm
Sriegio gylis	27,78 mm
Drožlių griovelėlių skaičius	3
Sriegio žingsnis	0,941 mm
Koto kvadratas □	7 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Sriegio tipas	UNS-LH

Sriegio dydis	7/16-27 UNS LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius