

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 2-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130041 2-16
GTIN	4062406047627
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto $\varnothing D_s$	40 mm
Norma	DIN 376
Ašmenys	HSS E
Kiaurymės \varnothing	49,3 mm
Sriegio \varnothing	50,8 mm
Sriegio gylis	127 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Sriegio žingsnis	1,588 mm
Koto kvadratas \square	32 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Vijų skaičius colyje	16
Sriegio tipas	UN-LH

Sriegio dydis	2-16 UN LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius