

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 5/16-27****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130041 5/16-27
GTIN	4062406045852
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 27

Sriegio Ø: 7,938 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D_s: 8 mm

Koto kvadratas □: 6,2 mm

Kiaurymės Ø: 7,1 mm

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	8 mm
Norma	DIN 371
Sriegio gylis	19,85 mm
Kiaurymės Ø	7,1 mm
Sriegio žingsnis	0,94 mm
Vijų skaičius colyje	27
Sriegio Ø	7,938 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	90 mm
Koto kvadratas □	6,2 mm
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	5/16-27 UNS LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius