

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: NO.12-40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130041 NO.12-40
GTIN	4062406045678
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 40

Sriegio Ø: 5,486 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 4,9 mm

Techninis aprašymas

Ašmenys	HSS E
Koto Ø D _s	6 mm
Sriegio žingsnis	0,635 mm
Norma	DIN 371
Koto kvadratas □	4,9 mm
Sriegio Ø	5,486 mm
Bendras ilgis L	80 mm

Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio gylis	13,7 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vijų skaičius colyje	40
Kiaurymės Ø	4,9 mm
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	12-40 UNS LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius