

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1.1/8-14****Užsakymo data**

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 130045 1.1/8-14 |
| GTIN | 4062406048983 |
| Produktų klasė | 10N |

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 14

Sriegio Ø: 28,575 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D_s: 22 mm

Koto kvadratas □: 18 mm

Kiaurymės Ø: 27 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|----------|
| Vijų skaičius colyje | 14 |
| Koto Ø D _s | 22 mm |
| Koto kvadratas □ | 18 mm |
| Bendras ilgis L | 180 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 |
| Ašmenys | HSS E |
| Sriegio žingsnis | 1,814 mm |

| | |
|------------------------------|--|
| Drožlių griovelių skaičius | 4 |
| Kiaurymės Ø | 27 mm |
| Sriegio gylis | 71,44 mm |
| Sriegio Ø | 28,575 mm |
| Norma | DIN 376 |
| Sriegio tipas | UNS |
| Sriegio dydis | 1.1/8-14 UNS |
| Danga | TiN |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | ASME B1.1 |
| Tolerancijos klasė | 1B |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,10 |
| Tolerancijos klasė | 3B |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,20 |
| Tolerancijos klasė | 2B |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,05 |
| Kreipiančiosios dalies forma | C |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2xD kai kiaurymė akloji |
| Pjovimo kryptis | dešinė |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |