

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,  
Tipas: 9/16-14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130041 9/16-14
GTIN	4062406046194
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 14

Sriegio Ø: 14,288 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 12,6 mm

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	12,6 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Vijų skaičius colyje	14
Koto Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Sriegio žingsnis	1,814 mm

Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	35,72 mm
Norma	DIN 376
Sriegio Ø	14,288 mm
Koto kvadratas □	9 mm
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	9/16-14 UNS LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius