

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosoms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,  
Tipas: NO.10-32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130041 NO.10-32
GTIN	4062406045623
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 32

Sriegio Ø: 4,826 mm

Bendras ilgis L: 70 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 4,1 mm

**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	3
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	70 mm
Sriegio Ø	4,826 mm
Koto kvadratas □	4,9 mm
Norma	DIN 371
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Vijų skaičius colyje	32
Kiaurymės Ø	4,1 mm
Sriegio gylis	12,1 mm
Sriegio žingsnis	0,794 mm
Sriegio tipas	UNF-LH
Sriegio dydis	10-32 UNF LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius