

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: NO.10-36****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130041 NO.10-36
GTIN	4062406045616
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 36

Sriegio Ø: 4,826 mm

Bendras ilgis L: 70 mm

Koto Ø D_s: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 4,15 mm

Techninis aprašymas

Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	4,15 mm
Norma	DIN 371
Bendras ilgis L	70 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vijų skaičius colyje	36

Sriegio Ø	4,826 mm
Koto kvadratas □	4,9 mm
Sriegio gylis	12,1 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Sriegio žingsnis	0,706 mm
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	10-36 UNS LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius