

## Garant

### Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos, Tipas: 5/16-40



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	130041 5/16-40
GTIN	4062406045821
Produktų klasė	10N

#### Aprašymas

##### Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 40

Sriegio Ø: 7,938 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Koto kvadratas □: 6,2 mm

Kiaurymės Ø: 7,4 mm

#### Techninis aprašymas

Norma	DIN 371
Koto kvadratas □	6,2 mm
Sriegio gylis	19,85 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	7,4 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Ašmenys	HSS E

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	0,635 mm
Vijų skaičius colyje	40
Sriegio Ø	7,938 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	5/16-40 UNS LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius