

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1-27****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130045 1-27
GTIN	4062406048808
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 27

Sriegio Ø: 25,4 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Koto kvadratas □: 16 mm

Kiaurymės Ø: 24,5 mm

**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	4
Vijų skaičius colyje	27
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	160 mm
Norma	DIN 376
Sriegio gylis	63,5 mm
Kiaurymės Ø	24,5 mm

Koto $\varnothing D_s$	20 mm
Sriegio $\varnothing$	25,4 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio žingsnis	0,94 mm
Koto kvadratas $\square$	16 mm
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	1-27 UNS
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$ kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius