

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,  
Tipas: NO.2-56****Užsakymo data**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 130041 NO.2-56 |
| GTIN             | 4062406045470  |
| Produktų klasė   | 10N            |

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 56

Sriegio Ø: 2,184 mm

Bendras ilgis L: 45 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 1,78 mm

**Techninis aprašymas**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Drožlių griovelėlių skaičius | 3        |
| Sriegio Ø                    | 2,184 mm |
| Ašmenys                      | HSS E    |
| Norma                        | DIN 371  |
| Koto kvadratas □             | 2,1 mm   |
| Pjovimo briaunų skaičius Z   | 3        |
| Vijų skaičius colyje         | 56       |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Bendras ilgis L              | 45 mm  |
| Kiaurymės Ø                  | 1,78 mm                                      |
| Sriegio gylis                | 5,46 mm                                      |
| Sriegio žingsnis             | 0,454 mm                                     |
| Koto Ø D <sub>s</sub>        | 2,8 mm                                       |
| Sriegio tipas                | UNC-LH                                       |
| Sriegio dydis                | 2-56 UNC LH                                  |
| Danga                        | be dangos                                    |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                                 |
| Sriegio norma                | ASME B1.1                                    |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,10                                     |
| Tolerancijos klasė           | 3B   |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,20                                     |
| Tolerancijos klasė           | 2B   |
| Tolerancijos klasė           | 1B   |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,05                                     |
| Kreipiančiosios dalies forma | C  |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                      |
| Vidinis aušinimas            | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė akloji                  |
| Pjovimo kryptis              | kairinė                                      |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | be   |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                  |