

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 7/8-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130041 7/8-16
GTIN	4062406046484
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 22,225 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D_s: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 20,7 mm

Techninis aprašymas

Ašmenys	HSS E
Sriegio Ø	22,225 mm
Sriegio gylis	55,56 mm
Kiaurymės Ø	20,7 mm
Koto Ø D _s	18 mm
Norma	DIN 376
Bendras ilgis L	140 mm

Vijų skaičius colyje	16
Koto kvadratas □	14,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio žingsnis	1,588 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	7/8-16 UN LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius