

Garant
**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: NO.10-48**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130041 NO.10-48
GTIN	4062406045593
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 48

Sriegio Ø: 4,826 mm

Bendras ilgis L: 70 mm

Koto Ø D_s: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 4,35 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	48
Sriegio Ø	4,826 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	0,529 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio gylis	12,1 mm
Bendras ilgis L	70 mm

Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	4,35 mm
Koto kvadratas □	4,9 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø D _s	6 mm
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	10-48 UNS LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius