

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: NO.2-64****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130041 NO.2-64
GTIN	4062406045463
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 64

Sriegio Ø: 2,184 mm

Bendras ilgis L: 45 mm

Koto Ø D_s: 2,8 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 1,9 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	2,184 mm
Kiaurymės Ø	1,9 mm
Bendras ilgis L	45 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vijų skaičius colyje	64
Drožlių griovelio skaičius	3
Sriegio žingsnis	0,399 mm

Norma	DIN 371
Ašmenys	HSS E
Koto $\varnothing D_s$	2,8 mm
Sriegio gylis	5,46 mm
Koto kvadratas \square	2,1 mm
Sriegio tipas	UNF-LH
Sriegio dydis	2-64 UNF LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$ kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius