

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1.1/8-7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130045 1.1/8-7
GTIN	4062406049027
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 7

Sriegio Ø: 28,575 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 22 mm

Koto kvadratas □: 18 mm

Kiaurymės Ø: 24,87 mm

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	180 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio žingsnis	3,629 mm
Norma	DIN 376
Koto Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Sriegio gylis	71,44 mm
Ašmenys	HSS E

Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio Ø	28,575 mm
Kiaurymės Ø	24,87 mm
Vijų skaičius colyje	7
Koto kvadratas □	18 mm
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	1.1/8-7 UNC
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius