

Garant
**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 9/16-20**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130041 9/16-20
GTIN	4062406046163
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 14,288 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 11 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 13,1 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,27 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vijų skaičius colyje	20
Norma	DIN 376
Sriegio Ø	14,288 mm
Sriegio gylis	35,72 mm
Bendras ilgis L	110 mm

Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	13,1 mm
Koto Ø D _s	11 mm
Koto kvadratas □	9 mm
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	9/16-20 UN LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius