

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 7/8-24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130041 7/8-24
GTIN	4062406046453
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 24

Sriegio Ø: 22,225 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D_s: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 21,2 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	22,225 mm
Vijų skaičius colyje	24
Bendras ilgis L	140 mm
Ašmenys	HSS E
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio žingsnis	1,058 mm
Kiaurymės Ø	21,2 mm

Koto $\varnothing D_s$	18 mm
Koto kvadratas \square	14,5 mm
Norma	DIN 376
Sriegio gylis	55,56 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	7/8-24 UNS LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$ kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius