

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: NO.4-40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130041 NO.4-40
GTIN	4062406045517
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 40

Sriegio Ø: 2,845 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto Ø D_s: 3,5 mm

Koto kvadratas □: 2,7 mm

Kiaurymės Ø: 2,27 mm

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	3,5 mm
Vijų skaičius colyje	40
Sriegio gylis	7,1 mm
Norma	DIN 371
Sriegio Ø	2,845 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Bendras ilgis L	56 mm

Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	2,7 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	0,635 mm
Kiaurymės Ø	2,27 mm
Sriegio tipas	UNC-LH
Sriegio dydis	4-40 UNC LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius