

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,  
Tipas: 7/8-27****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 130041 7/8-27 |
| GTIN             | 4062406046446 |
| Produktų klasė   | 10N           |

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 27

Sriegio Ø: 22,225 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 21,4 mm

**Techninis aprašymas**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Sriegio Ø                  | 22,225 mm |
| Norma                      | DIN 376   |
| Koto kvadratas □           | 14,5 mm   |
| Koto Ø D <sub>s</sub>      | 18 mm     |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4         |
| Vijų skaičius colyje       | 27        |
| Sriegio gylis              | 55,56 mm  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Bendras ilgis L              | 140 mm                                       |
| Ašmenys                      | HSS E  |
| Sriegio žingsnis             | 0,94 mm                                      |
| Drožlių griovelių skaičius   | 4  |
| Kiaurymės Ø                  | 21,4 mm                                      |
| Sriegio tipas                | UNS-LH                                       |
| Sriegio dydis                | 7/8-27 UNS LH                                |
| Danga                        | be dangos                                    |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                                 |
| Sriegio norma                | ASME B1.1                                    |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,10                                     |
| Tolerancijos klasė           | 3B   |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,20                                     |
| Tolerancijos klasė           | 2B   |
| Tolerancijos klasė           | 1B   |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,05                                     |
| Kreipiančiosios dalies forma | C  |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                      |
| Vidinis aušinimas            | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2xD kai kiaurymė aklinoji                |
| Pjovimo kryptis              | kairinė                                      |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | be   |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                  |