

**Garant**
**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1.1/16-18**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130045 1.1/16-18
GTIN	4062406048907
Produktų klasė	10N

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNEF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 26,99 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Koto kvadratas □: 16 mm

Kiaurymės Ø: 25,8 mm

**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	4
Bendras ilgis L	160 mm
Koto kvadratas □	16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Kiaurymės Ø	25,8 mm
Sriegio Ø	26,99 mm
Norma	DIN 376

Ašmenys	HSS E
Koto Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Sriegio gylis	67,5 mm
Vijų skaičius colyje	18
Sriegio žingsnis	1,411 mm
Sriegio tipas	UNEF
Sriegio dydis	1.1/16-18 UNEF
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius