

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: NO.12-32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130041 NO.12-32
GTIN	4062406045692
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNEF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 32

Sriegio Ø: 5,486 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 4,8 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	32
Koto kvadratas □	4,9 mm
Sriegio Ø	5,486 mm
Norma	DIN 371
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	4,8 mm
Bendras ilgis L	80 mm

Koto Ø D _s	6 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio gylis	13,7 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	0,794 mm
Sriegio tipas	UNEF-LH
Sriegio dydis	12-32 UNEF LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius