

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 11/16-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130045 11/16-16
GTIN	4062406048556
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 17,462 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Koto kvadratas □: 11 mm

Kiaurymės Ø: 16 mm

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	125 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Sriegio Ø	17,462 mm
Sriegio žingsnis	1,588 mm
Koto kvadratas □	11 mm
Norma	DIN 376
Ašmenys	HSS E

Kiaurymės Ø	16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Vijų skaičius colyje	16
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio gylis	43,7 mm
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	11/16-16 UN
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius