

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 3/4-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130045 3/4-16
GTIN	4062406048617
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 19,05 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Koto kvadratas □: 11 mm

Kiaurymės Ø: 17,5 mm

**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HSS E
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto kvadratas □	11 mm
Kiaurymės Ø	17,5 mm
Vijų skaičius colyje	16
Sriegio Ø	19,05 mm
Sriegio žingsnis	1,588 mm

Koto Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Norma	DIN 376
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio gylis	47,63 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	3/4-16 UNF
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius