

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: NO.3-48****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130045 NO.3-48
GTIN	4062406047733
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 48

Sriegio Ø: 2,515 mm

Bendras ilgis L: 50 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 2,05 mm

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ašmenys	HSS E
Koto Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto kvadratas □	2,1 mm
Kiaurymės Ø	2,05 mm
Sriegio Ø	2,515 mm

Vijų skaičius colyje	48
Norma	DIN 371
Bendras ilgis L	50 mm
Sriegio žingsnis	0,529 mm
Sriegio gylis	6,29 mm
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	3-48 UNC
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akliñoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius