

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 11/16-24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130045 11/16-24
GTIN	4062406048532
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNEF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 24

Sriegio Ø: 17,462 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D_s: 14 mm

Koto kvadratas □: 11 mm

Kiaurymės Ø: 16,6 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	16,6 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	11 mm
Vijų skaičius colyje	24
Sriegio gylis	43,7 mm
Norma	DIN 376

Sriegio žingsnis	1,058 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio Ø	17,462 mm
Koto Ø D _s	14 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio tipas	UNEF
Sriegio dydis	11/16-24 UNEF
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius