

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: NO.3-56****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130045 NO.3-56
GTIN	4062406047726
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 56

Sriegio Ø: 2,515 mm

Bendras ilgis L: 50 mm

Koto Ø D_s: 2,8 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 2,15 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	0,454 mm
Koto kvadratas □	2,1 mm
Norma	DIN 371
Sriegio Ø	2,515 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio gylis	6,29 mm
Koto Ø D _s	2,8 mm

Kiaurymės Ø	2,15 mm
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	50 mm
Vijų skaičius colyje	56
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	3-56 UNF
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius