

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 13/16-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130045 13/16-12
GTIN	4062406048679
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 20,638 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 18,6 mm

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	140 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Sriegio žingsnis	2,117 mm
Ašmenys	HSS E
Vijų skaičius colyje	12
Norma	DIN 376
Pjovimo briaunų skaičius Z	4

Sriegio gylis	51,6 mm
Kiaurymės Ø	18,6 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio Ø	20,638 mm
Koto kvadratas □	14,5 mm
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	13/16-12 UN
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius