

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 7/8-27****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130045 7/8-27
GTIN	4062406048686
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 27

Sriegio Ø: 22,225 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D_s: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 21,4 mm

Techninis aprašymas

Ašmenys	HSS E
Vijų skaičius colyje	27
Bendras ilgis L	140 mm
Koto kvadratas □	14,5 mm
Kiaurymės Ø	21,4 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio Ø	22,225 mm

Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio žingsnis	0,94 mm
Koto Ø D _s	18 mm
Sriegio gylis	55,56 mm
Norma	DIN 376
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	7/8-27 UNS
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius