

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 5/16-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130045 5/16-20
GTIN	4062406048112
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 7,938 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Koto kvadratas □: 6,2 mm

Kiaurymės Ø: 6,7 mm

**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	DIN 371
Ašmenys	HSS E
Sriegio Ø	7,938 mm
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Koto kvadratas □	6,2 mm
Vijų skaičius colyje	20

Kiaurymės Ø	6,7 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio gylis	19,85 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	5/16-20 UN
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius