

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 5/8-18****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130045 5/8-18
GTIN	4062406048488
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 15,875 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 14,5 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio Ø	15,875 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Vijų skaičius colyje	18
Bendras ilgis L	110 mm
Kiaurymės Ø	14,5 mm
Sriegio žingsnis	1,411 mm
Koto kvadratas □	9 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	39,7 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	DIN 376
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	5/8-18 UNF
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius