

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1/4-40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130045 1/4-40
GTIN	4062406047986
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 40

Sriegio Ø: 6,35 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 7 mm

Koto kvadratas □: 5,5 mm

Kiaurymės Ø: 5,75 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 371
Koto Ø D _s	7 mm
Sriegio Ø	6,35 mm
Koto kvadratas □	5,5 mm
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	80 mm

Sriegio žingsnis	0,635 mm
Vijų skaičius colyje	40
Kiaurymės Ø	5,75 mm
Sriegio gylis	15,9 mm
Drožlių griovelio skaičius	3
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	1/4-40 UNS
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius